

GENERADORES DE CONMUTADORES SELECTORES MAGNASELECT®



MAGNASELECT®



La solución ideal por todas sus necesidades temporales de generación de energía.


Disponible en clasificaciones de 20 a 400 kW, 480 V/240 V/240 V monofásico, de 60 Hz

De construcción robusta y equipado con conmutadores selectores de voltaje premontados y cableados, el generador MagnaSelect® de Marathon está listo y es capaz de satisfacer las necesidades del mercado de generadores de energía portátiles.

Los conmutadores selectores de voltaje de tres posiciones brindan opciones de energía flexibles, lo que los convierte en la solución ideal para:

- Mercado de generadores de alquiler
- "Botón de encendido" específico del sitio
- Petróleo y gas (tierra y mar)
- Construcción
- Generación por medio de energía temporal
- Industria del entretenimiento
- Minería
- Recuperación en caso de desastres

Cajas de distribución aisladas contra vibraciones, con empaques para protección ambiental.



La ubicación estándar del interruptor está en la posición del lado izquierdo. La posición del lado derecho opcional está disponible.



caja de interruptores

Flexibilidad.

Su energía necesita cambiar de un trabajo a otro. Con MagnaSelect, puede estar listo.



GENERADORES DE CONMUTADORES SELECTORES MAGNASELECT®

La línea MAGNASELECT cuenta con interruptores de leva giratorios con ejes de metal sólido para un servicio duradero y sin problemas.


- Los conmutadores selectores premontados ahorran tiempo y costos de instalación.
- Exclusivo de Marathon para mayor confiabilidad, todos los conmutadores están montados en cajas de conductos aisladas de vibraciones.
- Los contactos enchapados en plata y los resortes de alta tensión dentro del conmutador garantizan conexiones sólidas en condiciones difíciles.
- Las terminales de salida del generador están dispuestas en el conmutador para facilitar la conexión a su sistema de distribución. Todos los conmutadores tienen clasificación UL®, CE® y UL-Canada.
- Para mayor seguridad en el lugar de trabajo, se Los generadores se someten a pruebas exhaustivas en todos los voltajes en nuestras pruebas de fin de línea para garantizar un rendimiento y conexiones adecuados.

Los generadores MAGNASELECT® de alto rendimiento ampliamente demostrado brindan alta potencia, generación de energía confiable y fácil instalación. De construcción robusta con tecnología de estado sólido, el regulador de voltaje SE350E, incluido como equipo estándar, proporciona una regulación de voltaje del 1 % y ofrece funciones comerciales como protección contra baja velocidad y ajuste de estabilidad.

Los diseños de MAGNASELECT ofrecen un generador de imán permanente montable al campo opcional junto con nuestros reguladores de voltaje PM500 o DVR2400. Estas configuraciones brindan una capacidad de arranque de motor superior y permiten la aplicación en las instalaciones más exigentes, incluidas las cargas que producen distorsión armónica, así como aquellas que requieren soporte de corriente de falla.

Construido para una vida útil prolongada con una construcción exclusiva del "unirotor", sistema de aislamiento clase H reconocido por UL 1446 y cojinetes de larga duración. Los diseños de MAGNASELECT son los generadores de uso general ideales para sus principales mercados de energía, así como para sus necesidades de energía en caso de emergencia.

SE350E



DVR®2400



PM500



marathon®

Reliable power ... *for the long run*

Marathon Electric LLC

100 East Randolph Street

Wausau, WI 54402-8003

Phone: 715-675-3359

Fax: 715-675-8026

www.marathonelectric.com

La selección y aplicación adecuadas de productos y componentes, incluida la garantía de que el producto sea seguro para el uso previsto, es responsabilidad del cliente.

Para ver nuestros Términos y condiciones estándar de venta, visite www.marathonelectric.com (que puede redirigir a otras ubicaciones de sitios web según la familia de productos).

Las siguientes marcas comerciales no son propiedad ni están bajo el control de Marathon Electric LLC: CE es una marca comercial o nombre comercial de European Unions; UL es una marca comercial o nombre comercial de Underwriters Laboratories.

"Generadores Marathon" no es una indicativo de Entidad legal.

DVR, MagnaSelect y Marathon son marcas comerciales y/o nombres comerciales de Marathon Electric LLC o una de sus empresas afiliadas.

©2025 Marathon Electric LLC. Reservados todos los derechos.

MG-SP25013S-R1 • Form # SB0303S